

TECHSPEC® 25mm D. x 150mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse



Produkt #68-175 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€109,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
6.00

Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 147.94
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Randdicke ET (mm): 1.85
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R (mm): 68.77
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen