

TECHSPEC[®]25 mm Schmidt-Pechan-Prisma



TECHSPEC[®] Pechan Prism

Produkt **#36-039** **3 In Stock**

-

1

+

€530⁴⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€530,45 stückpreis
Stk. 6-25	€424,36 stückpreis
Stk. 26-99	€397,58 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Schmidt-Pechan Prism

Typ:


Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.45	Höhe (mm):
32.04	Dicke (mm):
±0.1	Toleranz Größe (mm):
29.00	Breite (mm):
Optische Eigenschaften	
MS 0° & Aluminized	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
Right-Handed	Bildorientierung:
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Roof: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint	
0	Strahlablenkung (°):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
±10	Ray Deviation Tolerance (arcmin):
1.00	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS


- Bilddrehung um 180° ohne Versatz
- Kompakte Größe erleichtert OEM-Integration
- Optimale Eigenschaften durch Luftspalt

Dank seiner Fertigungserfahrung bietet Edmund Optics mit den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen präzise Prismen für eine Bilddrehung um 180°. Diese Bilddrehung wird bei vielen Anwendungen für die Direktbetrachtung genutzt, ersetzt ein Relaisprisma oder Linsensystem und sorgt für einen kompakten Strahlengang. Die scharfe Bildwiedergabe des Systems wird durch eine Antireflexions- und Metallbeschichtung jedes Prismas sichergestellt. Durch die Toleranz des Dachkantwinkels von 5 Bogensekunden bleibt bei den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen die Bildauflösung erhalten.


TECHNISCHE INFORMATIONEN



#36-039



Schmidt-Pechan Prism Ray Path



Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram