

TECHSPEC[®] Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 40 mm BW, NIR-Beschichtung



TECHSPEC[®] Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-024 AUSVERKAUF 20+ In Stock

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€50⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€50,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
<5 (by design)	Zentrierung (Bogenminuten):

21.5	Freie Apertur CA (mm):
1.02	Randdicke ET (mm):
4.80 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

40.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.31	Numerische Apertur NA:
37.09	Hintere Brennweite BFL (mm):
Zeonex E48R	Substrat:
587.6	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (600-1000nm)	Beschichtung:
R _{avg} <0.7% @ 600 - 1000nm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
1.6	Blende:
269.8	Radius R ₂ (mm):
600 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Umwelt & Haltbarkeit

-30 to 70	Betriebstemperatur (°C):
-----------	--------------------------

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Kunststoffasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und können einfach über Standard-Montagezubehör in die meisten Systeme und Anwendungen integriert werden. Das Kunststoffsubstrat hat eine hervorragende Qualität und ermöglicht hohe optische Leistung sowie hohe numerische Aperturen. Die TECHSPEC® Kunststoffasphären haben eine geringe Trübung, geringe Autofluoreszenz und optimale Beschichtungshaftung, sodass sie ideal sowohl für OEMals auch für die Forschung eingesetzt werden können. Bitte [kontaktieren Sie unseren Vertrieb](#) bei kundenspezifischen Anforderungen an Beschichtung oder Design.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

;