

TECHSPEC® PXC-Linse in Lasergüte, 25 mm Durchm. x 50 mm BW, beschichtet für 532 nm



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Produkt #67-964 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €203,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€203,00

Stk. 6+

€162,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

46.00
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.84 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.13
Radius R₁ (mm): 22.92
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen