

TECHSPEC®

Kunststoffasphäre aus K22R, 25 mm Durchmesser x 50 mm BW, NIR-Beschichtung



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt **#21-221** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €73.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€73,00 stückpreis
Stk. 25-99	€52,00 stückpreis
Stk. 100-249	€38,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

25.00 ± 0.15	Zentrierung (Bogenminuten):
≤5 (by design)	
21.5	Freie Apertur CA (mm):
1.20	Randdicke ET (mm):
4.20 ± 0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

50.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.25	Numerische Apertur NA:
47.41	Hintere Brennweite BFL (mm):
Zeonex K22R	Substrat: <input type="checkbox"/>
587.6	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (600-1000nm)	Beschichtung:
R _{avg} < 0.7% @ 600 - 1000nm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
2.00	Blende:
412.0	Radius R₂ (mm):
600 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
587.60	Designwellenlänge Brennweite (nm):

Umwelt & Haltbarkeit

-30 to 70	Betriebstemperatur (°C):
-----------	---------------------------------

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Kunststoffasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und können einfach über Standard-Montagezubehör in die meisten Systeme und Anwendungen integriert werden. Das Kunststoffsubstrat hat eine hervorragende Qualität und ermöglicht hohe optische Leistung sowie hohe numerische Aperturen. Die TECHSPEC® Kunststoffasphären haben eine geringe Trübung, geringe Autofluoreszenz und optimale Beschichtungshaftung, sodass sie ideal sowohl für OEM als auch für die Forschung eingesetzt werden können. Bitte [kontaktieren Sie unseren Vertrieb](#) bei kundenspezifischen Anforderungen an Beschichtung oder Design.

Technische Informationen



;