

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 25 mm, f/1,8



25mm Focal Length

Produkt #85-356 3-4 TAGE

1

€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€215,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
29.90

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
25.4mm - 14.5°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
35mm - 19.8°

Filtergewinde:

M25.5 x0.50 with required adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 26.5
Gewicht (g): 28
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 19mm - 10.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.33
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0597
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 35mm - 19.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 28.5mm - 16.1°
Frontgewinde: M22.0 x0.75 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 22.6mm - 12.9°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 26.50
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.266
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 15.89
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 14.2mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.77
Hauptebene Bildseite (mm): -12.44
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 33.3mm - 19.8° Vertical: 24.9mm - 14.9° Diagonal: 41.8mm - 24.6°
Maximale Verzeichnung (%): 0.21
Position Austrittspupille (mm): -15.68
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

