

TECHSPEC®

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 25 mm, f/5,6



25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#33-893** 12 In Stock

-

1

+

€235⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€235,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
UCi Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:
No	IR-Sperrfilter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Fixed	Blende:
31.50	Länge (mm):
26.5	Max. Durchmesser (mm):
26.5	Außendurchmesser (mm):
38	Gewicht (g):
2.54	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
Optische Eigenschaften	
60.8mm - 16.4°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
Horizontal: 59.6mm - 16.4° Vertical: 44.6mm - 12.3° Diagonal: 74.7mm - 20.4°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
60.8mm - 16.4°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
54.0mm - 14.6°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
48.9mm - 13.2°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
40.4mm - 11.0°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
30.3mm - 8.2°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
9.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0103	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (5)	Anzahl Elemente (Gruppen):
25.00	Brennweite BW (mm):
200 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/5.6	Blende (f/#):
λ/4 MgF ₂	Beschichtung:
λ/4 MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:
15.05	Position Eintrittspupille (mm):
29.11	Hauptebene Objektseite (mm):
-12.34	Hauptebene Bildseite (mm):
-0.15	Maximale Verzeichnung (%):
-44.48	Position Austrittspupille (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/2.5"	Optimiert für Sensorgröße:
1/1.8"	Max. Sensorgröße:
1.85	Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage	
N/A	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit

	Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60	
	Art der Stabilisierung:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8" Sensoren
- Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
- 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCI-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8" verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCI-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie **TECHSPEC® Objektive der UC-Serie** finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:


UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („**industrial ruggedization**“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.


UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („**stabilized ruggedization**“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese **wasserdichten Versionen** erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.


Technische Informationen




16mm Focal Length



25mm Focal Length



35mm Focal Length



Kompatible Kameras