

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 26 mm Durchm. x 19,5 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#34-462** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€42,00

Stk. 11+
€37,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
26.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.67

Hintere Brennweite BFL (mm): 14.60
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 20.80
Randdicke ET (mm): 1.4
Mittendicke CT (mm): 9.10 ±0.20
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 26.0
Radius R₂ (mm): 42.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform