

Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm Brennweite, 4/3" Sensorformat



#86-210

Produkt **#86-208** **KONTAKT**

-

1

+

€1.787⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.787,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
4/3" Format Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Blende:

Variable	
	Länge (mm):
89.00	
	Max. Durchmesser (mm):
45.0	
	Außendurchmesser (mm):
45	

	Gewicht (g):
250.00	

Optische Eigenschaften

	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
40.9	

	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
125.00	

	Max. Bildkreis (mm):
21.60	

	Brennweite BW (mm):
25.00	

	Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞	

	Blende (f/#):
f/2 - f/16	

	Verzeichnung (%):
<-0.6	

	Maximale Verzeichnung (%):
-0.57	

	Wellenlängenbereich:
VIS	

Sensor

	Max. Sensorgröße:
4/3"	

	Pixel Size (µm):
5.00	

Gewinde & Montage

	Filtergewinde:
M40.5 x0.50	

	Mount:
C-Mount	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3" Sensoren
- Weniger als 1% TV-Verzeichnung
- 12 mm bis 50 mm Brennweite

Die Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit verschiedenen Brennweiten lieferbar. Sie sind fokussierbar und aus Asphären aufgebaut, um eine maximale Auflösung über den gesamten Arbeitsabstandsbereich zu erreichen. Diese Objektive mit Festbrennweite eignen sich ideal für viele Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, durch die breitbandige Antireflexionsbeschichtung (AR-Beschichtung) wird die Transmission maximiert. Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit Brennweiten zwischen 12 und 50 mm lieferbar.