

Lichtstarkes C-Mount-Objektiv von Schneider, 25 mm Brennweite, f/0,95



Produkt **#59-833** **3 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€2.570⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.570,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Schneider Fast C-Mount Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
	Länge (mm):

44.90	
48	Außendurchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
76.80	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
20°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
16.00	Max. Bildkreis (mm):
25.00	Brennweite BW (mm):
300 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/0.95 - f/11	Blende (f/#):
<-3	Verzeichnung (%):
3	Maximale Verzeichnung (%):
VIS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M39 x0.50	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Große Apertur (Blendenwert 0,95) ist ideal für schwaches Licht
- 25 mm Brennweite

Die Objektive wurden für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt und bieten aufgrund der hohen Apertur (Blende 0,95) eine exzellente Bildqualität selbst bei niedrigen Lichtverhältnissen. Die Xenon-Objektive wurden für den ganzen sichtbaren Bereich (400-700 nm) entwickelt. Feststellbarer Fokus und Blende verhindern unbeabsichtigte Veränderungen in rauen Umgebungen. Die vorderen Filtergewinde ermöglichen die Verwendung von Farbfiltern zur Erhöhung von Kontrast und Genauigkeit bei Sortier-, Auswahl- oder Messanwendungen oder von Polarisationsfiltern zur Reduzierung von Glanz. Das Xenon 0,95 / 25 mm C-Mount-Objektiv deckt ein 1" Sensorformat mit einem 16 mm Bildkreis ab.