

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm FL Blue Series M12 Lens



Produkt #83-944

3-4TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€100,00

Stk. 50+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
30.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
35.4mm - 14.5°

Max. Durchmesser (mm): 18
Außendurchmesser (mm): 18.0
Gewicht (g): 12
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 26.5mm - 10.9°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0146
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 35.4mm - 14.5°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 40.0mm - 16.2°
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 32.1mm - 13.1°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.181X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/5.6
Verzeichnung (%): 0.59 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.5 - 6.5
Beschichtungsspezifikation: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.15
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 19.9mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 11.90
Hauptebene Bildseite (mm): -19.03
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 40.0mm - 16.2° Vertical: 26.5mm - 10.9° Diagonal: 44.3mm - 18°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -30.25
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance M12 Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen