

25mm Brennweite, T-Mount Fokussieroptik



Produkt **#53-044** **1 In Stock**

- 1 + €122^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€122,00 stückpreis
Stk. 10-24	€109,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Accessory

Beleuchtungsart:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

55.00

Gesamtlänge (mm):

Außendurchmesser (mm):

48.00

Optische Eigenschaften

15.4 **Strahldivergenz (°):**

25.00 **Brennweite BW (mm):**

1.6 **Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):**

Gewinde & Montage

T-mount **Mount:**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
- Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
- Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern

Faseroptische Lichtleiter erzeugen einen großen, diffusen Lichtstrahl - keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsenbaugruppen am Ende der Faser können Licht effektiv sammeln und den Ausgangsstrahl formen. Fokussieroptiken für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount-Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter passt. Für die C- und T-Mount-Version wird ein [Standardadapter von Dolan-Jenner](#) benötigt, er kann für alle Lichtleiter verwendet werden. Zusätzliches Zubehör kann über unsere [C- und T-Mount-Komponenten](#) hinzugefügt werden. Produktnummer [#58-837](#) kann mit allen unseren 1/8" oder 1/4" Lichtleitern mit Spitzendurchmessern von 0,187" oder 0,312" eingesetzt werden. [#58-836](#) kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Spitzendurchmesser von 0,5" verwendet werden.