

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 25 mm



25mm Focal Length, #86-572



Produkt #86-572 3-4 Tage

- 1 +

€575,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€575,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.27

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
42.6mm - 14.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

58.7mm - 19.7°
Filtergewinde: M34 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.5
Außendurchmesser (mm): 37.5
Gewicht (g): 103
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 31.9mm - 10.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 86.1mm - 28.4°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.039
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 95.9mm - 31.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 95.9mm - 31.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 48.0mm - 16.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 38.6mm - 13.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAQ: 0.153
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 24.03
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 23.9mm - 8.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 34.43
Hauptebene Bildseite (mm): -13.27
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 93.6mm - 31.1° Vertical: 69.6mm - 23.6° Diagonal: 118.7mm - 38.3°
Maximale Verzeichnung (%): 0.0022
Maximale Länge (mm): 45.3
Position Austrittspupille (mm): -30.91
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
