

TECHSPEC®

# Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm H x 50 mm L x -150 mm BW, MgF2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #68-085 3-4 TAGE



1



€117,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€117,00

Stk. 6+

€93,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):  
-150.00

Substrat:

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">N-BK7</a>                                                                               |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Concave                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                       |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>-152.64                                                      |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>4.00                                                                 |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm                         |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                            |
| <b>Größe (mm):</b><br>25.0 x 50.0                                                                   |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>4.97                                                                   |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3                                                               |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>-77.52                                                         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>10 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |