

TECHSPEC® Rechtwinkliges Nd:YAG-Prisma, 25 mm, $\lambda/20$, 266 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line $\lambda/20$ UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt #37-621 3-4 TAGE



1



€384,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€384,00

Stk. 6+

€307,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):

±15

Beschichtung:

Laser V-Coat (266nm)

Designwellenlänge DWL (nm):

266

Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Länge Katheten (mm): 25.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 266nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm², 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen