

28mm Brennweite, Fokussieroptik für Hybridfasern



Produkt **#58-836** **3 In Stock**

-

1

+

€78^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€78,00 stückpreis
Stk. 10-24	€70,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Accessory	Beleuchtungsart:
-----------	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

60.325	Gesamtlänge (mm):
	Außendurchmesser (mm):

Optische Eigenschaften	
8.3	Strahldivergenz (°):
28.00	Brennweite BW (mm):
0.87	Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):
Gewinde & Montage	
N/A	Mount:
Konformität mit Standards	
Konform	Reach 174:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
 - Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
 - Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern
- Faseroptische Lichtleiter erzeugen einen großen, diffusen Lichtstrahl - keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Lin senbaugruppen am Ende der Faser können Licht effektiv sammeln und den Ausgangsstrahl formen. Fokussieroptiken für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount-Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter passt. Für die C- und T-Mount-Version wird ein [Standardadapter von Dolan-Jenner](#) benötigt, er kann für alle Lichtleiter verwendet werden. Zusätzliches Zubehör kann über unsere [C- und T-Mount-Komponenten](#) hinzugefügt werden. Produktnummer [#58-837](#) kann mit allen unseren 1/8" oder 1/4" Lichtleitern mit Spitzendurchmessern von 0,187" oder 0,312" eingesetzt werden. [#58-836](#) kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Spitzendurchmesser von 0,5" verwendet werden.