

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LF-Serie, 28 mm, langer Arbeitsabstand



28mm Focal Length, #85-200

Produkt #85-200 3-4 TAGE



1



€1.925,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.925,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Variable

Länge (mm):  
106.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
168.5mm - 13.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:  
232.0mm - 18.4°

Filtergewinde:

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M67 x0.75 (Female)                                                                                                               |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>71                                                                                              |
| <b>Gewicht (g):</b><br>554                                                                                                       |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>126.3mm - 10.1°                                                                    |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>33                                                                           |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:</b><br>338.5mm - 26.5°                                                                      |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>43.30                                                                                             |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0066                                                                             |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>982.6mm - 68.8°                                                             |
| <b>Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:</b><br>982.6mm - 68.8°                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:</b><br>599.1mm - 45.3°                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:</b><br>376.1mm - 29.4°                                                                    |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>10 (8)                                                                                      |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>189.7mm - 15.0°                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>152.7mm - 12.1°                                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                           |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>28.00                                                                                              |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.038                                                                                               |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>35mm                                                                                                 |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>700 - ∞                                                                                           |
| <b>Mount:</b><br>F-Mount                                                                                                         |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/2.8 - f/22                                                                                             |
| <b>Beschichtung:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>30.14                                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>94.7mm - 7.5°                                                                      |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>40.09                                                                                     |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>-15.27                                                                                      |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 943.9mm - 66.7°<br>Vertical: 698.7mm - 51.9°<br>Diagonal: 1193.3mm - 79.5° |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-4.71                                                                                       |
| <b>Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor:</b><br>788.9mm - 57.6°                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:</b><br>599.1mm - 45.3°                                                                   |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-30.91                                                                                 |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                               |
| <b>Objektivtyp:</b><br>Lens for Large Format Sensors                                                                             |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team     |

Konformität mit Standards

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Konform</a>               |
| REACH 201:<br><a href="#">Konform</a>               |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a> |

---