

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LF-Serie, 28 mm, kurzer Arbeitsabstand



28mm Focal Length, #85-199

Produkt #85-199 3-4 TAGE



1



€1.925,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.925,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
106.70

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
95.9mm - 13.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
132.0mm - 17.9°

Filtergewinde:

M67 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 71
Gewicht (g): 546
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 71.9mm - 9.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 33
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 192.4mm - 25.9°
Max. Bildkreis (mm): 43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0114
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 553.5mm - 67.0°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 553.5mm - 67.0°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 261.0mm - 34.6°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 213.7mm - 28.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (8)
Hinweis: Optimized Working Distance: 400 - 700mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 107.9mm - 14.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 86.9mm - 11.8°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 28.00
Vergrößerung PMAG: 0.067
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: F-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 29.89
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 53.9mm - 7.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 39.73
Hauptebene Bildseite (mm): -16.03
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 532.1mm - 65° Vertical: 395.4mm - 50.6° Diagonal: 669.4mm - 77.4°
Maximale Verzeichnung (%): -3.28
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 445.9mm - 56.1°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 339.6mm - 44.2°
Position Austrittspupille (mm): -31.18
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 700
Wellenlängenbereich: VIS

Objektivtyp:
Lens for Large Format Sensors

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)