

Manuelles Mikrogoniometer, 25 mm Radius, ±10° Verkippung



Micro Manual Goniometers

Produkt **#13-779**

KONTAKT

-

1

+

€2.975⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.975,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Goniometer

Art der Bewegung:

66 x 19.1

Bühnengröße (mm):

Verstellweg (°):

±10	
	Dicke (mm):
17.70	
	Steigung der Leitspindel (mm):
0.32	
	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.45	
	Radius R (mm):
25	
	Bühnengröße (Zoll):
2.6 x0.75	
	Gewicht (g):
40	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Lead Screw	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(10) 0-80	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

- Kleine Abmessung
 - Bewegung ohne Spiel
 - Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar

Manuelle Mikrogoniometer bieten eine feine Winkeleinstellung bei einer Abmessung von nur 66 mm x 19 mm und sind somit ideal für Anwendungen mit geringem Platz. Die Goniometer bieten ±10° Winkeleinstellung bei entweder 25 mm oder 42 mm Drehradius und können gut für die Faserausrichtung oder Strahlenkung eingesetzt werden. Minimales Spiel und eine Gewindesteigung von 0,32 mm stellen eine präzise Einstellung über den gerändelten Verstellknopf sicher. Die manuellen Mikrogoniometer können mit den manuellen Mikropositionierungsbühnen und Mikrodrehbühne kombiniert werden, um einfach extrem kompakte Einstellsysteme zu erzeugen. Optische Komponenten können über zehn #0-80 Gewindebohrungen auf den Goniometern befestigt werden.