

TECHSPEC® Achromat, 2 mm D. x 9 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt #83-338 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€193,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€193,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00

Toleranz Brennweite (%):

±1
Hinterer Brennweite BFL (mm): 8.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 1.6
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Radius R ₁ (mm): 5.38
Radius R ₂ (mm): -5.38
Radius R ₃ (mm): -20.79
Randdicke ET (mm): 1.88
Substrat: 
Oberflächenqualität: 20-10
Blende: 4.5
Numerische Apertur NA: 0.11
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen