

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der SWIR-Serie, 25 mm



25mm Focal Length

Produkt #83-160 Lagernd

- 1 + €2.225,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.225,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
63.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
52.7mm - 14.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
72.6mm - 20.2°

Filtergewinde:

M34 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 40
Außendurchmesser (mm): 40.0
Gewicht (g): 177
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 39.5mm - 11.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 7.62
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 105.9mm - 29.1°
Max. Bildkreis (mm): 25.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0265
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 143.8mm - 38.9°
Auflagemaß (mm): 17.526
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 143.8mm - 38.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 117.7mm - 32.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (6)
Hinweis: Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 59.3mm - 16.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 47.8mm - 13.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.122
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.1 - f/16
Beschichtung: 0.8 - 1.8µm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 0.8 - 1.8µm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 16.41
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 29.6mm - 8.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.53
Hauptebene Bildseite (mm): -15.35
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 171.5mm - 45.8° Vertical: 127.9mm - 34.9° Diagonal: 216mm - 56.1°
Maximale Verzeichnung (%): -3.03
Position Austrittspupille (mm): -21.79
Horizontales Bildfeld, 25,6 mm Sensor: 206.8mm - 55.8°
Horizontales Bildfeld, 20,5 mm Sensor: 128.2mm - 35.5°
Wellenlängenbereich: SWIR

Objektivtyp:
SWIR Lens

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)