

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm



25mm FL, #33-305



Produkt #33-305 Lagernd

- 1 +

€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
31.28

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
54.0mm - 14.6°

Filtergewinde:

M25.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30.00
Gewicht (g): 48
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 40.4mm - 11.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 4
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0306
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 60.8mm - 16.4°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 60.8mm - 16.4°
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 48.9mm - 13.2°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.119
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.85 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 15.05
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 30.3mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 29.11
Hauptebene Bildseite (mm): -12.34
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 60.8mm - 16.4° Vertical: 45.5mm - 12.3° Diagonal: 76.3mm - 20.4°
Maximale Verzeichnung (%): -0.15
Maximale Länge (mm): 31.28
Position Austrittspupille (mm): -44.48
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)