

TECHSPEC[®] Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 2 mm BW, f/5,6, IR-Cut



2mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt **#35-471** **9 In Stock**

-

1

+

€114^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€114,00 stückpreis
Stk. 50+	€90,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Rugged Blue Series	Series:
M12 Imaging Lens	Typ:
IR-Sperrfilter:	

Yes	
IR-Cut Filter	Spezieller Objektivtyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Fixed	Blende:
21.74	Länge (mm):
18	Max. Durchmesser (mm):
18	Außendurchmesser (mm):
9	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 464.4mm - 131.5°	
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 477.2mm - 133.1° Vertical: 249.3mm - 100.2° Diagonal: 1590.3mm - 165.3°	
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 464.4mm - 131.5°	
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 243.3mm - 98.6°	
6.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0024	Numerische Apertur NA, Objektseite:
6(5)	Anzahl Elemente (Gruppen):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
2.00	Brennweite BW (mm):
100 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/5.6	Blende (f/#):
-81.065 @ Full Field	Verzeichnung (%):
2.26	Hintere Brennweite BFL (mm):
N/A MgF ₂ @ 550nm	Beschichtungsspezifikation:
4.51	Position Eintrittspupille (mm):
6.31	Hauptebene Objektseite (mm):
0.96	Hauptebene Bildseite (mm):
-81.065	Maximale Verzeichnung (%):
-13.41	Position Austrittspupille (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/3"	Max. Sensorgröße:
1.40	Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage	
N/A	Filtergewinde:
S-Mount (M12 x 0.5)	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
Art der Stabilisierung: Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)	

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
- 2 mm bis 25 mm Brennweite
- Standardobjektive** ebenfalls verfügbar

Die robusten TECHSPEC® M12-Objektive der blauen Serie sind stabilisierte, stoßfeste Objektive, die die Linsen vor Beschädigung schützen und zugleich den Pixelshift und die optische Punktstabilität nach Stoß- und Vibrationsbelastungen reduzieren. Jedes Objektiv besteht aus mehreren präzisen Glasoptiken, die im Inneren eines kompakten Aluminiumgehäuses verklebt sind. Durch die Verklebung der Glasoptik werden selbst kleinste Bewegungen verhindert, die oft zu Pixelshift führen. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Mittelpunkt des Objekts dem mittleren Pixel zugeordnet ist, bleibt er immer dem gleichen mittleren Pixel zugeordnet. Die robusten Objektive eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, bspw. für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und Objektverfolgung. Angeboten werden die Objektive mit verschiedenen Brennweiten und Blenden von f/2,5 bis f/8.


Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

- Blaue Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive mit hoher Auflösung und optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Blaue Serie M12-Objektive - robust: **Stabilisierte Version** unser M12-Objektive der blauen Serie; verwenden die gleichen Optiken.
- Grüne Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Rote Serie M12-Objektive:** Unendlich-korrigierte Objektive optimiert für hochauflösende Leistung bis ins Unendliche.
- HEO-Serie M12-Objektive:** Abgedichtetes Design unserer M12-Objektive der roten Serie für raue Umgebungen (HEO = Harsh Environment Optics).
- M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse:** Integrierte Flüssiglinse für schnellen elektronischen Fokus.


Technische Informationen




#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot




#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot




#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f5.6



#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f5.6



#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f5.6



#35-471, 2mm FL f/5.6 IR-Cut Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f5.6