

TECHSPEC® 2" D., 2" BW Enhanced Alu., sphärischer Spiegel



Produkt #43-544 3-4TAGE

1 €170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€170,00
Stk. 10+
€144,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 2.0
Durchmesser (mm): 50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 2.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.80
Krümmungsradius (mm): 101.60
Blende (f/#): f/1
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform