

TECHSPEC® 2" D., 6" BW UV Enhanced Alu., sphärischer Spiegel



Produkt #49-607 KONTAKT

- 1 + **€170,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€170,00
Stk. 10+
€144,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 2.0
Durchmesser (mm): 50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.04/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 6.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 152.40
Krümmungsradius (mm): 304.80
Blende (f/#): f/3
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform