

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® X10 Quarzglasplatte 2" D. Gold



Produkt #01-914-566 ☐ Lagernd

-

1

+

 €314,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€314,00

Stk. 11+

€283,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):  
X10 (measured before coating)

Rückseite:  
Commercial Polish

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                                  |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>50.80 +0.0/-1.0                                                                           |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                               |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                  |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>45.72                                                                                |
| <b>Hinweis:</b><br>Flatness is specified as Peak to Valley                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>12.70 ±1.5                                                                                      |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±1.5                                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                                                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.7 - 10                                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                       |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |