

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 266nm, 1X - 5X, Strahlautweiter variable vergrößerung



Research-Grade Variable Beam Expanders



Produkt #87-559 3-4 Tage

- 1 +

€1.425,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.425,00

Stk. 5+

€1.255,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±0.06

Beschichtung:

Laser V-Coat (266nm, 355nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Eingangsapertur (mm): 10
Ausgangsapertur (mm): 30
Aufweitung: 1X - 3X
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 172.30
Gewinde: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%): >95 @ DWL
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 577
Gehäusedurchmesser (mm): 58.2
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 266nm for Input Beam ≤5mm
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 265 - 267nm R _{abs} <0.25% @ 354 - 356nm R _{avg} <1.0% @ 260 - 365nm
Wellenlängenbereich (nm): 260 - 365
Art: Variable Magnification
Zerstörschwelle, laut Design:  2 J/cm ² @ 10ns, 20 Hz, 266nm
Einstellbare Strahldivergenz: Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen