

Drehbühne für große Gewichte, 2,75" Durchm., englisch



#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

Produkt **#38-195** **3 In Stock**

-

1

+

€1.355⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.355,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Rotary	Art der Bewegung:
120.7 x 120.7	Bühnengröße (mm):
Verstellweg (°):	

360	
	Mittiges Loch:
1.5" Dia. Thru	
	Aufbau:
Aluminum Top and Base; Steel/bronze Worm Gear Drive	
	Übersetzung:
120:1	
	Einteilung (Winkelminuten):
6 (Vernier)	
	Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
25	
	Gewicht (lbs):
2	
	Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
2.75 (69.8mm)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Worm Gear	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(4) 10-32 on 2.0" Dia. B.C.	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
 - Präziser Schneckentrieb
 - Kompatibel mit [metrischen](#) und [englischen](#) 5" kugelgelagerten Bühnen
- Diese Drehbühnen bietet eine ebene, kontinuierliche Verstellung über 360°. Ein präziser Schneckentrieb ermöglicht die exakte Winkeleinstellung der Drehbühne, über eine Feststellschraube können die Bühnen fixiert werden. Die Bühnen für große Gewichte haben einen Durchmesser von 2,75", eine kalibrierte Skala und eine Noniusskala über ±60 Winkelminuten. Die Bühnen können mit [metrischen](#) und [englischen](#) Bühnen, die Bohrungen in 4" Abstand haben (5" kugelgelagerte Bühne), kombiniert werden. Die Belastbarkeit der Bühnen beträgt 25 lb / 11,3 kg - ideal für große Gewichte.

Technische Informationen

