

2" x 2" (72 lp/mm), Strichgitter



Produkt **#66-354** AUSVERKAUF **3 In Stock**

-

1

+

€670^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€670,00 stückpreis
Stk. 5+	€637,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric	Typ:
--------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.02	Toleranz Größe (Zoll):
2 x2	Größe (Zoll):

1.50	Dicke (mm):
± 0.02	Toleranz Größe (mm):
≤2	Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden):
±1	Parallelität Muster zu Substrat (°):

Optische Eigenschaften

Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0	Beschichtung:
72	Frequenz (lp/mm):
Float Glass	Substrat:
3.00	Optische Dichte OD:
20-10	Oberflächenqualität:
1λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Chrom auf Glas
- Enge Toleranzen
- Besser als geätzte Strichgitter
- Linien parallel zur Kante
- Metrische und englische Versionen

Hochpräzise Strichgitter sind ideal für die Bewertung von Auflösung, Verzeichnung und der Stabilität der Parfokalität geeignet. Es sind verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anzahl an Linienpaaren pro Inch (LPI) und Linienpaaren pro Millimeter (LP/mm) erhältlich. Verfügbare Größen: 0,5 x0,5", 1 x 1", 2 x2", 4 x4" und 6 x6".