

27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit Fadenkreuz



27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892

Produkt **#34-892** **5 In Stock**

-

1

+

€220⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€220,00 stückpreis
Stk. 5+	€209,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
27.00 ±0.13	Durchmesser (mm):
0.20 ±0.025	Linienbreite (mm):
20	Mustergröße (mm):
3.20	Dicke (mm):

Smoothed for Safe Handling	Kanten:
±0.25	Zentrierung des Strichmusters (mm):
Optische Eigenschaften	
White Ivory Soda Lime Glass	Substrat:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Fadenkreuz, Strichgitter oder konzentrische Kreise
- Weiß-elfenbeinfarbiges Kalknatronglas
- Strichplatten mit 27 mm Durchmesser

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Fadenkreuz

- Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
- Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Gitter

- Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
- Muster: 10 mm² in 1 mm² Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit konzentrischen Kreisen

- Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibrierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
- Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser (1 mm Schritte)