

Koaxiale Beleuchtung mit halbdurchlässigem Spiegel, 27 x 27 mm, Blau (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt **#21-831-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€995⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€995,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LFV3-G-27BL	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
CCS	Hersteller:
	Gehäusegeometrie:

Coaxial Light	
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm	Größe (mm):
110	Gewicht (g):
27.4 mm x 27 mm	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):
Elektronische Spezifikationen	
5	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einzigartiges Design verhindert Geisterreflexionen
- Verfügbar mit roter, weißer und blauer Beleuchtung
- Ideal für den Einsatz mit hochauflösenden Kameras


Die CCS koaxiale Beleuchtung bietet diffuse Beleuchtung für die hochauflösende Bildgebung von glänzenden, flachen Oberflächen. Die Beleuchtungen verfügen über einen einzigartigen dünnen Strahlteiler, der Abweichungen im Abbildungspfad minimiert. Das Design verhindert Geisterreflexionen und ermöglicht eine höhere Systemauflösung. Die CCS koaxiale Beleuchtung für hohe Auflösung eignet sich ideal für industrielle Bildgebungsanwendungen, z. B. die Inspektion von glänzenden Oberflächen, die Musterdetektion auf Leiterplatten und die Abmessung von Glas.

Technische Informationen

➤ Imaging Example: Imaging Comparison of Resolution Evaluation Chart




LFV3-G-50SW (A)






LFV3-G-27SW





LFV3-G-50X100SW



[Imaging conditions] Camera: 264802048 3.45 µm monochrome camera, Lens: 2x telecentric lens, Field of view: 4.2 x 3.5 mm (the image is a cutout of about 1.3 x 1.0 mm at the center).
Resolution: 1.7 µm/pixel, W/D: 110 mm, LWD: 25 mm. ~ The shutter speed and light intensity are adjusted for each image.