

Koaxiale Beleuchtung mit halbdurchlässigem Spiegel, 27 x 27 mm, rot

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt **#21-829** **1 In Stock**

-

1

+

€1.335⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.335,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

LFV3-G-27RD	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

CCS	Hersteller:
Coaxial Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm	Größe (mm):
110	Gewicht (g):
27.4 mm x 27 mm	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
Red	Farbe:
630	Wellenlänge (nm):
Elektronische Spezifikationen	
5	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Einzigartiges Design verhindert Geisterreflexionen
- Verfügbar mit roter, weißer und blauer Beleuchtung
- Ideal für den Einsatz mit hochauflösenden Kameras

Die CCS koaxiale Beleuchtung bietet diffuse Beleuchtung für die hochauflösende Bildgebung von glänzenden, flachen Oberflächen. Die Beleuchtungen verfügen über einen einzigartigen dünnen Strahlteiler, der Abweichungen im Abbildungspfad minimiert. Das Design verhindert Geisterreflexionen und ermöglicht eine höhere Systemauflösung. Die CCS koaxiale Beleuchtung für hohe Auflösung eignet sich ideal für industrielle Bildgebungsanwendungen, z. B. die Inspektion von glänzenden Oberflächen, die Musterdetektion auf Leiterplatten und die Abmessung von Glas.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

