


Unbeschichtetes Kunststofffenster aus Acryl, 3“ Durchmesser



Produkt **#19-637** **7 In Stock**

-

1

+

€34^{,76}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€34,76 stückpreis
Stk. 6-24	€27,81 stückpreis
Stk. 25-49	€26,27 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

	Typ:
Protective Window	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Protective as needed	Fase:
68.58	Freie Apertur CA (mm):
76.20 ±0.254	Durchmesser (mm):
3	Durchmesser (Zoll):
1.52 ±0.1	Dicke (mm):
0.06	Dicke (Zoll):
Smooth, Machined	Kanten:
Optische Eigenschaften	
58	Abbe-Zahl (v _d):
Uncoated	Beschichtung:
1.49	Brechungsindex (n _d):
PMMA	Substrat:
400 - 1600	Wellenlängenbereich (nm):
Materialeigenschaften	
60	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Extrem kratzresistent
- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Kostengünstige Alternative zu Glas
- [Kunststofffenster aus Polycarbonat](#) sind ebenfalls verfügbar

Kunststofffenster aus Acryl (PMMA) sind ideal für die Integration in leichte optische Systeme geeignet. Verglichen mit Kunststofffenstern aus Polycarbonat sind Fenster aus Acryl kratzresistenter. Außerdem können sie poliert werden, um die optische Qualität wiederzuerlangen, sie brechen aber auch leichter. Die Fenster aus Acryl (PMMA) bieten eine höhere UV-Transmission als Fenster aus Polycarbonat und können recycelt werden. Fenster aus Acryl werden in einer Vielzahl von Industrie- und Medizinanwendungen eingesetzt, z. B. für Flugzeugfenster, Automobilscheinwerfer und ophthalmologische Geräte.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

