

3" LED Ringlicht mit Halterung, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-774

AUSVERKAUF

KONTAKT

-

1

+

€405⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€405,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

RL1424B-WHI-C

Modellnummer:

50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
24.00	Anzahl LEDs:
1.00	Anzahl an Kanäle:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:

Constant	Betriebsmodus:
----------	----------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

85.00	Durchmesser (mm):
35	Höhe (mm):
55.4	Innendurchmesser (mm):
85 Dia x35 T	Größe (mm):
43.18 (1.7 inches)	Beleuchtete Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

White	Farbe:
4.00	Arbeitsabstand (Zoll):
Lichtverteilung (%): ±10 edge to edge (dependent on working distance)	

Elektronische Spezifikationen

30.00	Maximale Triggerfrequenz (Hz):
-------	--------------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
---	--

Gewinde & Montage

Barrel Mount	Mount:
M4 x4	Gewinde:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 65	Betriebstemperatur (°C):
---------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

PRODUKTDDETAILS

- Arbeitsabstand 4"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Advanced Illumination LED-Ringlichter mit Standardarbeitsabstand können an vielen [Objektiven](#) über unsere [Filtergewindeadapter für Ringlichter](#) befestigt werden. Eine Halterung ist inklusive und vereinfacht die Integration in viele Anwendungen. Die LED-Helligkeit kann mit dem Inline-Potentiometer verändert werden.

Bitte beachten Sie: Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300µs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30Hz.
