

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Z⁷ Ablenkung, VIS-NIR beschichtet, N-BK7 Keilprisma



Produkt #45-559 KONTAKT

- 1 + €60,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€60,00
Stk. 6+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R_{abs} ≤0.25% @ 880nm R_{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R_{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 3.49
Ray Deviation @ 633nm (°): 2.00
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): N10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Keilwinkel: 3° 52'
Maximum Edge Thickness (mm): 4.7
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform