

TECHSPEC® M12-Objektiv der blauen Serie, 2 mm BW, f/4, IR-Cut



2mm FL Blue Series M12 Imaging Lens



Produkt #35-466 3-4TAGE



1



€119,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€119,00

Stk. 50+

€94,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
21.74

Max. Durchmesser (mm):
18

Außendurchmesser (mm): 18
Gewicht (g): 9
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 464.4mm - 131.5°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0024
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 464.4mm - 131.5°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 2.00
Vergrößerung PMAG: 0.020X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/4.0
Verzeichnung (%): -81.065 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.26
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.51
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 243.3mm - 98.6°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.31
Hauptebene Bildseite (mm): 0.96
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 477.2mm - 133.1° Vertical: 249.3mm - 100.2° Diagonal: 1590.3mm - 165.3°
IR-Sperrfilter: Yes
Position Austrittspupille (mm): -13.41
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)
Objektivtyp: High Performance M12 Lens with IR Cut Filter

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen