

TECHSPEC[®] Sphärischer Spiegel, 2" D., 12" Brennweite, unbeschichtet



Produkt **#32-817** 20+ In Stock

-

1

+

€137^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€137,00 stückpreis
Stk. 10-25	€116,00 stückpreis
Stk. 26-49	€110,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Spherical Mirror


Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
2.0	Durchmesser (Zoll):
50.80 +0.5/-0	Durchmesser (mm):
+0.02/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
Ground	Rückseite:
0.50	Randdicke ET (Inch):
12.70	Randdicke ET (mm):
+0.0/-15	Toleranz Randdicke (%):
Optische Eigenschaften	
BOROFLOAT®	Substrat: 
±2	Toleranz Brennweite (%):
60-40	Oberflächenqualität:
$\lambda/4$	Oberflächengenauigkeit:
12.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
304.80	Effektive Brennweite EFL (mm):
609.60	Krümmungsradius (mm):
f/6	Blende (f/#):
Uncoated	Beschichtung:
Uncoated	Art der Beschichtung:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
 - Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
 - Mehrere Größen erhältlich
 - [Präzise sphärische \$\lambda/8\$ -Spiegel](#) ebenfalls erhältlich
- Die TECHSPEC® präzisen sphärischen $\lambda/4$ -Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.