

TECHSPEC<sup>®</sup> Sphärischer Spiegel, 2" D., 2" Brennweite, unbeschichtet



Produkt **#32-811** 20+ In Stock

-

1

+

€137<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €137,00 stückpreis              |
| Stk. 10-25    | €116,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €110,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.0

Durchmesser (Zoll):

50.80 +0.5/-0

Durchmesser (mm):

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| +0.02/-0 | Toleranz Durchmesser (Inch): |
| Ground   | Rückseite:                   |
| 0.50     | Randdicke ET (Inch):         |
| 12.70    | Randdicke ET (mm):           |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| +0.0/-15 | Toleranz Randdicke (%): |
|----------|-------------------------|

Optische Eigenschaften

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">BOROFLOAT®</a> | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| ±2                         | Toleranz Brennweite (%):           |
| 60-40                      | Oberflächenqualität:               |
| λ/4                        | Oberflächengenauigkeit:            |
| 2.00                       | Effektive Brennweite EFL (Zoll):   |
| 50.80                      | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
| 101.60                     | Krümmungsradius (mm):              |
| f/1                        | Blende (f/#):                      |
| Uncoated                   | Beschichtung:                      |
| Uncoated                   | Art der Beschichtung:              |

Konformität mit Standards


|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Konform</a>  | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Konform</a>  | Reach 219:              |
| <a href="#">Anzeigen</a> | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- [Präzise sphärische λ/8-Spiegel](#) ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/4-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

## Technische Informationen



## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr

- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

---