

Jenoptik Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung, 2X, 532 nm

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Produkt #73-113 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €575⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €575,00 stückpreis |
| Stk. 5+ | €555,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beam Expander **Typ:**

Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 8mm **Hinweis:**

Fixed Magnification **Art:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

93.00 **Länge (mm):**

243 **Gewicht (g):**

Optische Eigenschaften

16 **Eingangsapertur (mm):**

40 **Ausgangsapertur (mm):**

2X **Aufweitung:**

99 **Transmission (%):**

532 **Designwellenlänge DWL (nm):**

515 - 540 **Wellenlängenbereich (nm):**

Zerstörschwelle, Referenz:
CW: 2.5 MW/cm² Pulsed (ns): 2.5 J/cm²

659 **GDD-Spezifikation (fs²):**

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
- Feste Vergrößerungen von 1,5X- 8X erhältlich
- Beugungsbegrenzte Abbildung

Die Strahlaufler mit fester Vergrößerung von Jenoptik bieten eine beugungsbegrenzte Leistung mit hoher Zerstörschwelle für die anspruchsvollen Anforderungen der Lasermaterialbearbeitung. Die Strahlaufler sind für eine maximale Transmission bei den Nd:YAG-Laserwellenlängen 266, 355, 532 und 1064 nm beschichtet und werden mit festen Vergrößerungen von 1,5X bis 8X angeboten. Das Gehäuse aus Edelstahl und die optischen Elemente aus Quarzglas garantieren eine maximale Stabilität und Haltbarkeit. Jenoptik Strahlaufler mit fester Vergrößerung sind ideal für verschiedenste Lasermaterialbearbeitungsanwendungen mit Hochleistungslasern geeignet, z. B. für das Laserstrahlschneiden und -schweißen oder die Lasergravur auf Metall, Polymeren oder Keramik. Die Gewinde M50 x 1,0 an der Vorderseite und M30 x 1,0 an der hinteren Gehäuseseite ermöglichen eine einfache Systemintegration sowie einen einfachen Einsatz in umgekehrter Richtung.