

Linienlicht Cobra Max, rot, 300 mm



300mm Cobra MaxLine Light



Produkt **#73-951** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€5.241^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€5.241,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

LED

Beleuchtungsart:

Hinweis: Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information	
Hersteller:	ProPhotonix
Gehäusegeometrie:	Line Light
Betriebsmodus:	Ethernet Controlled, Continuous
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Länge (mm):	300.00
Größe (mm):	300.00 x 173.50
Linsenposition:	Collimated (M2)
Optische Eigenschaften	
Farbe:	Red
Halbwertsbreite FWHM (nm):	20.00
Wellenlänge:	630
Arbeitsabstand (mm):	10-112
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	Straight
Betriebsspannung (V):	24
Stromversorgung:	Power supply required and sold separately: USA #73-977
Kabellänge (m):	2m braided power cable included
Gewinde & Montage	
Mount:	Aluminum T-Slot Extrusion
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

PRODUKTDDETAILS

- Intensitäten bis zu 3140 kLux
- 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
- Weiße, rote multispektrale und SMIR-Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAXLED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer, multispektraler oder SMIR-Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAXLED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #73-977 benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.