

TECHSPEC® 30 mm D. x 100 mm eff. BW, geschwärzt, PCX-Linse mit VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #88-751-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 €63,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€63,00
Stk. 10+
€56,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

100.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 96.01
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 6.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.78
Radius R₁ (mm): 51.68
Freie Apertur CA (mm): 29
Blende: 3.33
Numerische Apertur NA: 0.15
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen