


USAF-1951-Auflösungstestbild, 3" x 3", positiv, fluoreszierend



UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

Produkt **#57-894** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€515⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€515,00 stückpreis
Stk. 5+	€490,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Positive Fluorescent Target

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3 x 3

Größe (Zoll):

1.20 (1.1 - 1.2)

Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

Beschichtung: Fluorescent Material - Peak Excitation @ 365, Peak Emission @ 550	
Substrat: UV Fused Silica (Coming 7980)	
Optische Dichte OD: >3.0	
Auflösung: Mmimum: Group -2, Element 1, Maximum: Group 7, Element 6	
Oberflächenqualität: 20-10	
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ	

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 240: Konform	

Produktdetails


Chrome coated top surface will reflect UV radiation. Avoid direct skin contact and eye exposure to UV energy. [UV protective eyewear](#) sold separately. Fluorescent material adds 0.1 - 0.2mm to thickness of fluorescent targets.

- Entwickelt zur Kalibrierung von UV- oder Fluoreszenzmikroskopen
 - Fluoreszenztestbilder haben 365 nm Anregungswellenlänge und 550 nm Abstrahlwellenlänge
 - Negative, positive und hochauflösende Testbilder erhältlich
- Da diese Testbilder aus Quarzglas gefertigt sind, sind sie ideal zur Kalibrierung bildverarbeitender Systeme geeignet, die UV-Beleuchtung verwenden. Sowohl das positive Quarzglastestbild (Chrommuster auf transparentem Hintergrund) als auch das negative Testbild (transparentes Muster auf Chromhintergrund) haben das Chrommuster auf der Vorderfläche.

Die fluoreszierenden Quarzglastestbilder sind ideal für Fluoreszenzanwendungen und konfokale Mikroskopie, Nanotechnologie, Photolithographie und andere bildgebende UV-Systeme. Beim positiven fluoreszierenden Quarzglastestbild (Chrommuster auf fluoreszierendem Hintergrund) ist die Fluoreszenzschicht auf der Vorderseite aufgebracht, während sie beim negativen Testbild (transparentes Muster auf Chromhintergrund) auf der Rückseite des Testbildes ist.

Bitte beachten Sie: Chrombeschichtete Oberflächen reflektieren UV-Strahlung. Vermeiden Sie eine direkte Bestrahlung von Haut und Augen. [UV-Schutzbrillen](#) sind separat erhältlich. Die fluoreszierende Beschichtung erhöht die Dicke der Auflösungstestbilder um 0,1 - 0,2 mm.

Technische Informationen



Element	Group Number										For High Res only	
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.250	0.500	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	32.0	64.0	128.0	256.0	512.0
2	0.280	0.561	1.12	2.24	4.49	8.98	17.95	36.0	71.8	144.0	287.0	575.0
3	0.315	0.630	1.26	2.52	5.04	10.10	20.16	40.3	80.6	161.0	323.0	645.0
4	0.353	0.707	1.41	2.83	5.66	11.30	22.62	45.3	90.5	181.0	362.0	—
5	0.397	0.793	1.59	3.17	6.35	12.70	25.39	50.8	102.0	203.0	406.0	—
6	0.445	0.891	1.78	3.56	7.13	14.30	28.50	57.0	114.0	228.0	456.0	—