

30° Auffächerungswinkel, 640nm, Stingray Projektionskopf, 5mW

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#89-587** **1 In Stock**

-

1

+

€351^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€351,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Typ:	
1 Line, Extended Focus	
Compatible Laser Models:	
86-849	
Hersteller:	
Coherent®	

Optische Eigenschaften	
Wellenlänge (nm):	640.00
Farbe:	Red
Auffächerungswinkel (°):	30.00
Elektronische Spezifikationen	
Max. Leistung (mW):	5.00
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224:	Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
 - Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
 - Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
 - [Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit](#) ist ebenfalls verfügbar
- Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für verschiedene Ausrichtungs-, Bildverarbeitungs- und Biomediznanwendungen. Sie sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen, Wellenlängen und Auffächerungswinkeln verfügbar. Hochpräzise Optiken und durchdachte Treiberelektronik bieten hohe Qualität und genaue Kontrolle für Ihre Anwendung bei reduziertem Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Messgeschwindigkeit. Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule haben eine Flat-Top-Leistungsverteilung über das Strahlprofil und bieten so kontinuierliche Linienprojektionsbreiten.
- Bitte beachten Sie:** Für CDRH-zertifizierte Systeme (Klasse IIIb) wird der Lasercontroller [#86-878](#) und eine zusätzliche externe Stromversorgung (0,5 - 5 V) mit BNC-Stecker benötigt.