

# 300mm, rot, EuroBrite™ Linienlicht

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Bar Light

Produkt **#33-445** [KONTAKT](#)

-

1

+

€435<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €435,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

## Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):

50,000

Beleuchtungsart:

LED Illuminator

Hinweis:

See Technical Information Tab for Typical Intensity

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Advanced Illumination | Hersteller:       |
| Bar Light             | Gehäusegeometrie: |
| Strobed or Constant   | Betriebsmodus:    |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|             |              |
|-------------|--------------|
| 300 x64 x30 | Größe (mm):  |
| 241.00      | Gewicht (g): |

Optische Eigenschaften

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Red | Farbe:            |
| 625 | Wellenlänge (nm): |

Elektronische Spezifikationen

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 0.42 - 0.49A           | Max. Eingangsstrom:           |
| 10% @ 0.7V, 100% @ 10V | Analoge Intensitätssteuerung: |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 10µm | Trigger-Puls-Verzögerung: |
|------|---------------------------|

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Flying Leads                    | Stecker:              |
| 24V nominal (min. 22 / max. 28) | Eingangsspannung (V): |

|                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#89-513</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> | Stromversorgung: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Umwelt & Haltbarkeit

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 0 - 60 | Betriebstemperatur (°C): |
| IP67   | Schutzart:               |

Konformität mit Standards

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Konform</a>          | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>         | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a> | Reach 233:              |

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in Weiß, Rot und Blau

Advanced Illumination EuroBrite™ Balkenbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte, intelligente Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal für höchste Anforderungen. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Balkenbeleuchtungen zeichnen sich durch ein robustes, versiegeltes Gehäuse aus und sind in Weiß, Rot oder Blau erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier miteinander verbundene Geräte zu betreiben und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

**Bitte beachten Sie:** Ein Netzteil mit 24 V ist erforderlich.

Technische Informationen

| Typical Intensity          |            |             |             |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| Working Distance           | 200mm      | 300mm       | 600mm       |
| Area                       | 295 x 76mm | 295 x 119mm | 325 x 198mm |
| Typical Irradiance (W/M²)  | 98.0       | 65.5        | 29.6        |
| Typical Illuminance (kLux) | 32.0       | 21.4        | 9.6         |

