

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Präzisionsasphäre, 30 mm D., 0,50 NA, unbeschichtet



Produkt #66-312 Lagernd

[Andere Beschichtungen](#)



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€310,00

Stk. 6+

€248,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Hinterer Brennweite BFL (mm): 22.99
Substrat: L-BAL35
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 27
Randdicke ET (mm): 4.81
Mittendicke CT (mm): 11.70 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 300
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2400
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 33.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen