

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Präzisionsasphäre, 30 mm D., 0,86 NA, VIS-beschichtet



Produkt #67-253 KONTAKT

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€490,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€490,00

Stk. 6+

€392,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.86
Hinterer Brennweite BFL (mm): 9.43
Substrat: NSF5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 27
Randdicke ET (mm): 1.78
Mittendicke CT (mm): 13.50 ±0.1
Blende: 0.58
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 57.14

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform