

Doppelkonvexe Linse, 30,3 x 57 mm BW, Grade 1



Produkt **#75-844** **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

-

1

+

€10<sup>,25</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €10,25 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

1

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

|                    |      |
|--------------------|------|
|                    | Typ: |
| Double-Convex Lens |      |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|       |                   |
|-------|-------------------|
|       | Durchmesser (mm): |
| 30.30 |                   |

Optische Eigenschaften

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
|       | Effektive Brennweite EFL (mm): |
| 57.00 |                                |

## Produktdetails

- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  - Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  - Weitere Angebote finden Sie unter [Mega-Restposten: Optik](#)
- Doppelkonvexe Linsen (DCX-Linsen) besitzen zwei nach außen gekrümmte Flächen, eine positive Brennweite und werden zur 1:1-Bildgebung sowie in Systemen mit mehreren Elementen eingesetzt. .

Doppelkonvexe Linsen (DCX-Linsen) 30 – 34,9 mm in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

**Bitte beachten Sie:** Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

## Technische Informationen

