

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 60 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-521 **5 In Stock**

- 1 + €468⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€468,00 stückpreis
Stk. 3+	€408,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30mm Goniometers



Ø (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	PH6-520	PH6-523	45	23	7.4	7
50	PH6-521	PH6-524	47	45	8.4	9
62	PH6-522	PH6-525	49	47	8.4	9