

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 3 mm D. x 6 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #32-953 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€52,00
Stk. 10+
€46,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

6.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.81
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.41
Radius R₁ (mm): 3.10
Freie Apertur CA (mm): 2.5
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen