

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

700 nm, geschwärzter Rand



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-963-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€430,00

Stk. 6+

€344,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 22.53
Substrat: 
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: VIS-EXT+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 27.00
Randdicke ET (mm): 6.59
Mittendicke CT (mm): 12.50 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen